

# G1200D Digitalt mikroskop med 7" LCD-skærm, LED-lys - 12MP




## Hovedparametre

1. Pixel: HD 12 megapixel.
2. Skærm: 7-tommer HD LCD-skærm.
3. Forstørrelse: 1-1200 × kontinuerlig forstærkning.
4. Afstand mellem objekter: 10 mm til uendeligt (forskellige afstande svarer til forskellige multipla).
5. Ultra-lithium-batteri (tilslutning eller indbygget).
6. Seksten sprogsystemer: engelsk, spansk, russisk, koreansk, japansk, thai, hebraisk, portugal, tysk, fransk, Italien, Tyrkiet, tjekkisk, polen, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk.

## Væsentlige forbedringer

**Fordel 1:** Vertikale mikroskoper har en vigtig ulempe, fordi de bruges i mange applikationer såsom lodning på printkort, modelbetegnelse af nogle små chips og metaller, og det er let at miste detaljerne i objekterne af syne på grund af refleksion.



Vores produkt adresserer specifikt dette problem. Det er et vinkeljusterbart digitalt mikroskop, der løser problemet med høj refleksion. Det er en stor erfaring inden for elektronikvedligeholdelsesbranchen, og det er vigtigt at bemærke det. Denne maskine har en længere rækkevidde end de andre, fordi den har en vis mængde plads til at betjene. Det er meget praktisk at bruge pincetter, elektriske loddekolber og andet under dit mikroskop.

**Fordel 2:** De fleste andre mikroskoper har to forstørrelsesgrader, enten for store eller for små. Der vil altid være visuel fortrydelse.



Dette er et digitalt mikroskop med kontinuerlig zoom og forstørrelse, og det har en bred vifte af visningsmuligheder sammenlignet med andre mikroskoper, lige fra 1 til 1200 gange forstørrelse, og du finder altid et passende multiplum til dig.



1. Video/Kamera/Afspilning
2. Tænd/sluk
3. Programmering af systemtaster
4. Zoom op +
5. Bekræftelsestast/Kameraknap
6. Zoom ned -
7. Justering af objekt afstand

Tryk i 2 sekunder for at tænde/slukke

## **M-tast: Funktionsindstilling**

**Pauseskærm:** Fra · 30 sek · 1 min · 2 min (valgfrit)

**Automatisk slukning:** Fra. 3 minutter. 5 minutter. 10 minutter

**Hz lyskilde:** 50 Hz · 60 Hz

**Sprogmuligheder:** 16 sprog

**Datojustering:** år, måned, dag, time, minut, sekund

**Format:** JA/NEJ

**Misligholdelse:** JA/NEJ

**V.1. 0 version No:** version: H69G-V1.0-2019082

## **I videotilstand:**

**Opløsning:** 1080FHD, 720P, VGA

**Cirkulerende kamera:** Fra/3 minutter/5 minutter/10 minutter. Når flashhukommelseskortet er fuldt, slettes de vigtigste videodata, og videoen gemmes.

**HDR højt dynamisk område:** Til/Fra (Når den er tændt, tændes videoptagelsesfunktionen automatisk, hvis et objekt bevæger sig under linsen uden manuel betjening.)

**Eksponeringskompensation:** 7 grader som ekstraudstyr

**Datomærke:** Vis/Luk - Dato og klokkeslæt kan vælges på skærmen

## **I fototilstand:**

**Fotografiforsinkelse:** Enkelt. 2 sekunder. 5 sekunder. 10 sekunder.

**Fotopixels:** 1.3 M · 2 M · 5 M · 8 M · 10 M · 12 M

**Kontinuerlig optagelse:** 3 på hinanden følgende billeder

**Fotokvalitet:** Kvalitet · Standard · Kompression

**Skarphed:** Stærk · Standard · Blød

**Farve:** Intet · Sort-hvid · Nostalgi

**ISO:** Automatisk · 100 · 200 · 400

**Eksponeringskompensation:** 7 niveauer som ekstraudstyr

**Fotohjælp:** Anti-håndstød til/fra

**Datomærke:** Til/Fra

**Lagerplads**

**Ur:** Op · Ned Sletningsbeskyttelse

## D-tast: Tilstandstaster:


**Skift:** Kameratilstand, kameratilstand, afspilningstilstand:



Op, Ned, OK (Foto/Video, Åbn)

1. Strømforsyning DC-interface (Micro USB).
2. Flashkortstik (MicroSD), understøtter 1-128 GB. Klasse 10 + hastighed.
3. Lysstyrkeregulator.
4. REST-knap, systemgendannelse. (Hvis maskinen ikke fungerer, skal du trykke på knappen i dette hul med en nålelignende skarp genstand for at genstarte maskinen.)
5. Fremhæv 8 LED-lamper med en kontinuerlig levetid på op til 100.000 timer.

## Speciel intelligent vinkel justerbar aluminiums legering støtte



Den nærmeste afstand mellem maskinlinsen og objektet er omkring 10 mm, når forstørrelsen er maksimal. Tværtimod, jo længere væk linsen er fra objektet, desto mindre er forstørrelsen.

